


**HOLEX****Șlefuitor tip evantai pentru INOX, Granulație 80, Ø capxlățimea capului: 50X20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	554210 50X20
GTIN	4045197235572
Clasa articolului	52E

**Descriere****Execuție:**

Disponere în evantai a lamelor în jurul axului sculei.

Lamele abrazive acoperite cu **corindon normal (A)**. Cu **liant abraziv** pentru INOX.

**Aplicație:**

Preponderent pentru șlefuirea fină și lustruirea pe raze mai mari la execuția sculelor și matrițelor, în producția containelor și a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.

**Descriere tehnică**

Turație recomandată	9000 min <sup>-1</sup>
Granulație	80
Turație maximă	15300 min <sup>-1</sup>
Lățimea capului	20 mm
Ø cozii	6 mm
Ø cap	50 mm
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)

Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	Granulație 80
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		