

Filet cu pas fin Calibru inel „TRECE” 6g, M × pasul filetului: 22X1,5**Date comandă**

Numărul de comandă	486110 22X1,5
GTIN	2050001035721
Clasa articolului	48B

Descriere**Execuție:**

Prima spiră (pas) șlefuită (de la pas de 1 mm) îndepărtează impuritățile de pe piesă și împiedică ruperea prematură a primului pas.

Execuție conform **DIN 2279 – 2299**.

Aplicație:

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Notă:

Calibre pentru fileturi fine cu diferiți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF și NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.

Descriere tehnică

Pas filet	1,5 mm
Filet	M22
Clasa de toleranță	6g
Calibrarea	L12

Câmp de toleranță	g
Tip de calibru	Calibru „trece”
Tip de filet	MF
Standard	DIN 13
Calitate	6
Tip produs	Calibru inel filetat „TRECE”

Servicii

Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm	028640 100
CalibrareCalibru inel filetat Ø maxim 60 mm	028600 60