

**Disc din fibră Cubitron™ II (CER) 982C, Ø 125 mm, Granulație: 36****Date comandă**

Numărul de comandă	566485 36
GTIN	30051141550733
Clasa articolului	53F

Descriere**Execuție:**

Granulația ultraperformantă cu formă precisă din produsele 3M™ este alcătuită din triunghiuri ceramice bine-definite, care sunt aliniate optim pe suportul de șlefuit. **Rată de îndepărtare semnificativ mai mare** cu o durabilitate extrem de ridicată și o finisare uniformă a suprafeței. **Fibră vulcanizată** extrem de rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm și creștături în cruce.

Tip de înaltă calitate Cubitron™ II. Performanță maximă de șlefuire.

Aplicație:

Pentru prelucrarea **oțelului** și a metalelor neferoase.

Pe polizoare unghiulare cu o viteză de rotație de maxim 80 m/s cu discuri de șlefuire Cod 566690 / 566692. Granulația abrazivă tăioasă permite un **lucru confortabil, ergonomic** cu presiune de presare redusă. Datorită ratei înalte de îndepărtare, discurile din fibră 3M™ reprezintă totodată o alternativă reală la discurile de degroșare și de șlefuire în evantai.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	982 C
Granulație	36

Ø discurilor	125 mm
Serie	Cubitron™II
Material abraziv	Cubitron™ II
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Suport de material abraziv	Fibră vulcanizată
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Ø găurii	22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Fontă
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Metale neferoase
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Turație maximă	12200 min ⁻¹
Tip produs	Disc din fibră

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc suport pentru discuri din fibrădur / cu nervuri Ø exterior 125 mm	566690 125
Disc-suportdur / cu nervuri Ø exterior 125 mm	566672 125
Disc suport pentru discuri din fibrăflexibil / neted Ø exterior 125 mm	566692 125
