


HOLEX**Șlefuitoare în evantai (SiC), Granulație 80, Ø capxlățimea capului: 60X30mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 554660 60X30 |
| GTIN | 4045197240996 |
| Clasa articolului | 52E |

Descriere**Execuție:**

Disponere în evantai a lamelor în jurul axului sculei.

Lamele de șlefuit acoperite cu **granulație din carbură de siliciu (SiC)**. Ø cozii 6 mm.

Aplicație:

Preponderent pentru șlefuirea fină și lustruirea pe raze mai mari la execuția sculelor și matrițelor, în producția containelor și a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Granulație | 80 |
| Turație recomandată | 8000 min ⁻¹ |
| Lățimea capului | 30 mm |
| Turație maximă | 12700 min ⁻¹ |
| Ø cozii | 6 mm |
| Ø cap | 60 mm |
| Material abraziv | Carbură de siliciu (SiC) |
| Prescurtare pentru material abraziv | SiC |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Caracteristici nume produs | Granulație 80 |
| Tip produs | Șlefuitoare în evantai |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | indicat în anumite condiții | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | indicat în anumite condiții | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Piatră | indicat în anumite condiții | | |
| Lăcuit | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |