

**Disc din fibră KF 708 corindon semisuperior (A), Ø 125 mm, Granulație: 120****Date comandă**

Numărul de comandă	566500 120
GTIN	4018875993736
Clasa articolului	56V

Descriere**Execuție:**

Fibră vulcan rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm și fante în cruce.

Disc universal din fibră de înaltă calitate VSM KF 708 pentru șlefuirea metalelor, plasticului, lemnului sau asemănătoare. Tipul granulației: **Corindon semisuperior (A)**.

Aplicație:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de șlefuire Cod 566650 / 566670. Pentru **șlefuirea suprafețelor nivelate sau arcuite** cu **flexibilitate mare**.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	VSM KF 708
Granulație	120
Ø discurilor	125 mm
Serie	KF708
Material abraziv	Corindon semisuperior (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Suport de material abraziv	Fibră vulcanizată

Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Suport	Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Ø găurii	22,23 mm
Recomandat pentru sistem comutare rapidă	Roloc™
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Turație maximă	12200 min ⁻¹
Tip produs	Disc din fibră

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc-suportdur / cu nervuri Ø exterior 125 mm	566672 125
---	------------

Disc-suport ISOflexibil / neted Ø exterior 117 mm	566650 117
Disc-suport ISOsemidur / cu nervuri Ø exterior 117 mm	566670 117