

**Disc din fibră ZF 714 corindon cu zirconiu (ZA), Ø 125 mm, Granulație: 60****Date comandă**

Numărul de comandă	566530 60
GTIN	4018875997413
Clasa articolului	56V

Descriere**Execuție:**

Fibră vulcanizată rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm și creștături în cruce.

Discuri din fibră VSM ZF 714 cu putere mare de șlefuire și durabilitate bună. Șlefuire la rece. Speciale pentru oțeluri aliate, metale neferoase și fontă cenușie. **Corindon cu zirconiu (ZA) cu strat de acoperire ce favorizează abraziunea.**

Aplicație:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de șlefuire Cod 566650 / 6670. Pentru **șlefuirea suprafețelor nivelate și arcuite** cu **flexibilitate mare.**

Descriere tehnică

Granulație	60
Ø discurilor	125 mm
Serie	Dantură ZF714
Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Suport de material abraziv	Disc din fibră

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Ø găurii	22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Turație maximă	12200 min ⁻¹
Tip produs	Disc din fibră

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc-suport ISOsemidur / cu nervuri Ø exterior 117 mm	566670 117
Disc-suport ISOflexibil / neted Ø exterior 117 mm	566650 117
Disc-suportdur / cu nervuri Ø exterior 125 mm	566672 125