

HOLEX**Disc din fibră din corindon normal (A), Ø 115 mm, Granulație: 80****Date comandă**

Numărul de comandă	566410 80
GTIN	4045197287588
Clasa articolului	52M

Descriere**Execuție:**

Fibră vulcan rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă gaură 22,23 mm și fante în cruce.

Disc universal din fibră HOLEX pentru șlefuirea tuturor metalelor. Tip de granulă: **Corindon normal (A)**.

Aplicație:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de șlefuire Cod 566650 / 566670. Pentru **șlefuirea suprafețelor nivelate sau arcuite** cu **flexibilitate mare**.

Viteză periferică maximă: 80 m/s

Descriere tehnică

Granulație	80
Ø discurilor	115 mm
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Suport de material abraziv	Fibră vulcanizată
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm

Suport	Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Ø găurii	22,23 mm
Recomandat pentru sistem comutare rapidă	Roloc™
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Turație maximă	13300 min ⁻¹
Tip produs	Disc din fibră

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc-suportdur / cu nervuri Ø exterior 115 mm	566672 115
Disc-suport ISOflexibil / neted Ø exterior 108 mm	566650 108
Disc-suport ISOsemidur / cu nervuri Ø exterior 108 mm	566670 108