

Garant

Șlefuitoare în evantai Material abraziv (ZA), mediu, Ø capxlățimea capului: 80X50mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	554906 80X50
GTIN	4045197676092
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Dispunere în evantai a lamelor din material abraziv în jurul axului sculei. Ø cozii 6 mm. Material abraziv deosebit de rezistent și structurat fin cu corindon cu zirconiu (ZA). **Ideal pentru prelucrarea oțelului superior.**

Aplicație:

Pentru îndepărtarea straturilor de murdărie și oxid de pe metale, precum și pentru mătuirea CrNi și a altor oțeluri aliate, inox, dar și a metalelor neferoase.

Descriere tehnică

Turație maximă	7000 min ⁻¹
Turație recomandată	4000 min ⁻¹
Lățimea capului	50 mm
Ø cozii	6 mm
Ø cap	80 mm
Prescurtare pentru material abraziv	ZA

Comparație granulație	180
Grad de finețe	mediu
Caracteristici nume produs	mediu
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		