


HOLEX**Șlefuitoare în evantai (SiC), Granulație 150, Ø cap×lățimea capului: 60X30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	554680 60X30
GTIN	4045197241023
Clasa articolului	52E

Descriere**Execuție:**

Disponere în evantai a lamelor în jurul axului sculei.

Lamele de șlefuit acoperite cu **granulație din carbură de siliciu (SiC)**. Ø cozii 6 mm.

Aplicație:

Preponderent pentru șlefuirea fină și lustruirea pe raze mai mari la execuția sculelor și matrițelor, în producția containelor și a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.

Descriere tehnică

Lățimea capului	30 mm
Granulație	150
Turație recomandată	8000 min ⁻¹
Turație maximă	12700 min ⁻¹
Ø cozii	6 mm
Ø cap	60 mm
Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv	SiC

Caracteristici nume produs	Granulație 150
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		