

**Disc din fibră XF 850 (CER), Ø 115 mm, Granulație: 80****Date comandă**

Numărul de comandă	566456 80
GTIN	4018875669273
Clasa articolului	56V

Descriere**Execuție:**

Fibră vulcan rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă gaură 22 mm și fante în cruce.

Disc universal din fibră VSM XF 850 cu **putere de șlefuire mare** și durabilitate mărită. Șlefuire la rece. Recomandate pentru toate oțelurile aliate și aliajele din aluminiu.

Tipul granulației: **Granulație mixtă ceramic-ZA cu strat abraziv (TOP SIZE)**.

Aplicație:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de șlefuire Cod 566650 / 6670. Pentru **șlefuirea suprafețelor nivelate și arcuite** cu **flexibilitate mare**.

Descriere tehnică

Granulație	80
Ø discurilor	115 mm
Serie	XF850
Material abraziv	Granulație mixtă ceramic-ZA cu strat abraziv (TOP SIZE)
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică

Suport de material abraziv	Disc din fibră
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm
Ø găurii	22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Aluminiu
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	80 m/s
Turație maximă	13300 min ⁻¹
Tip produs	Disc din fibră

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Uscat	recomandat		