


HOLEX**Perie de șlefuire în evantai (A), Granulație 120, Ø capxlățimea capului: 50X30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	554700 50X30
GTIN	4045197241047
Clasa articolului	52E

Descriere**Execuție:**

Disponere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei.
Șlefuitor în evantai cu lamele cu creștături multiple. Ø cozii 6 mm.

Aplicație:

Preponderent pentru șlefuirea fină și lustruirea pe raze mai mari la execuția sculelor și matrițelor, în producția containelor și a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.
Recomandabile în special pentru șlefuirea conturilor.

Descriere tehnică

Lățimea capului	30 mm
Turație maximă	15300 min ⁻¹
Turație recomandată	9000 min ⁻¹
Granulație	120
Ø cozii	6 mm
Ø cap	50 mm
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)

Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	Granulație 120
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		