

**Disc din fibră KF 708 corindon semisuperior (A), Ø 180 mm, Granulație: 30****Date comandă**

Numărul de comandă	566600 30
GTIN	4018875278680
Clasa articolului	56V

Descriere**Execuție:**

Fibră vulcanizată rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm și creștături în cruce.

Disc universal din fibră de înaltă calitate VSM KF 708 pentru șlefuirea metalelor, plasticului, lemnului sau asemănătoare.

Tipul granulației: **Corindon semisuperior (A)**.

Aplicație:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de șlefuire Cod 566650 / 566670. Pentru **șlefuirea suprafețelor nivelate sau arcuite** cu **flexibilitate mare**.

Viteză periferică maximă: 80 m/s

Denumirea producătorului: VSM KF 708

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	VSM KF 708
Granulație	30
Ø discurilor	180 mm
Material abraziv	Corindon semisuperior (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A

Suport de material abraziv	Fibră vulcanizată
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 180 mm
Suport	Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Ø găurii	22,23 mm
Recomandat pentru sistem comutare rapidă	Roloc™
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Turație maximă	8488 min ⁻¹
Tip produs	Disc din fibră

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc-suportdur / cu nervuri Ø exterior 180 mm	566672 180
Disc-suport ISOflexibil / neted Ø exterior 172 mm	566650 172
Disc-suport ISOsemidur / cu nervuri Ø exterior 172 mm	566670 172