


HOLEX**Perie de șlefuire în evantai (A), Granulație 240, Ø capxlățimea capului: 40X20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	554800 40X20
GTIN	4045197241054
Clasa articolului	52E

Descriere**Execuție:**

Disponere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei.
Șlefuitor în evantai cu lamele cu creștături multiple. Ø cozii 6 mm.

Aplicație:

Preponderent pentru șlefuirea fină și lustruirea pe raze mai mari la execuția sculelor și matrițelor, în producția containelor și a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei. Recomandabile în special pentru șlefuirea contururilor.

Descriere tehnică

Lățimea capului	20 mm
Granulație	240
Turație recomandată	12000 min ⁻¹
Turație maximă	19100 min ⁻¹
Ø cozii	6 mm
Ø cap	40 mm
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)

Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	Granulație 240
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		