

**Filet cu pas fin Calibru tampon „TRECE” 6H, M × pasul filetului: 55X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	486120 55X1,5
GTIN	2050001675750
Clasa articolului	48B

**Descriere****Execuție:**

Prima spiră (pas) șlefuită (de la pas de 1 mm) îndepărtează impuritățile de pe piesă și împiedică ruperea prematură a primului pas.

Execuție conform **DIN 2279 – 2299**.

**Tampon „TRECE” și „NU TRECE” separat (DIN 2240, Partea 2, Forma GE).**

**Aplicație:**

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Notă:**

Calibre pentru fileturi fine cu diferiți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF și NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.

**Descriere tehnică**

Pas filet	1,5 mm
Filet	M55
Clasa de toleranță	6H
Câmp de toleranță	H
Tip de filet	MF
Standard	DIN 13
Calitate	6

Tip de calibru	Calibru „trece”
Calibrarea	L11
Tip produs	Calibru tampon filetat „TRECE”

**Servicii**

Calibrare Calibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø maxim 60 mm	028500 60
Calibrare DAKKSCalibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø maxim 90 mm	028540 90