

Filet cu pas fin Calibru tampon „TRECE” 6H, M × pasul filetului: 42X1,5**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 486120 42X1,5 |
| GTIN | 4045197213570 |
| Clasa articolului | 48B |

Descriere**Execuție:**

Prima spiră (pas) șlefuită (de la pas de 1 mm) îndepărtează impuritățile de pe piesă și împiedică ruperea prematură a primului pas.

Execuție conform **DIN 2279 – 2299**.

Tampon „TRECE” și „NU TRECE” separat (DIN 2240, Partea 2, Forma GE).

Aplicație:

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Notă:

Calibre pentru fileturi fine cu diferiți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF și NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------|--------|
| Clasa de toleranță | 6H |
| Pas filet | 1,5 mm |
| Filet | M42 |
| Câmp de toleranță | H |
| Tip de filet | MF |
| Standard | DIN 13 |
| Calitate | 6 |

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Tip de calibru | Calibru „trece” |
| Calibrarea | L11 |
| Tip produs | Calibru tampon filetat „TRECE” |

Servicii

| | |
|--|-----------|
| Calibrare DAkkSCalibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø maxim 90 mm | 028540 90 |
| CalibrareCalibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø maxim 60 mm | 028500 60 |