

Filet de țevă Calibru inel „TRECE”, Filetul: G1.1/4inch**Date comandă**

Numărul de comandă	486150 G1.1/4
GTIN	2050001035950
Clasa articolului	48B

Descriere**Execuție:**

Dimensiunile calibrelor conform DIN EN ISO 228-2. Calibru inel filetat, clasa de toleranță A.

Standard:

DIN EN ISO 228

Notă:

Calibre cu alte diametre se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Clasa de toleranță	A
Pasi/inch	11
Filet	G1.1/4
Ø Filet	41,91 mm
Calibrarea	L12
Câmp de toleranță	A
Tip de calibru	Calibru „trece”

Tip de filet	G
Standard	DIN 228
Tip produs	Calibru inel filetat „TRECE”

Servicii

Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm	028640 100
CalibrareCalibru inel filetat Ø maxim 60 mm	028600 60