

Filet cu pas fin Calibru tampon „TRECE” 6H, M × pasul filetului: 45X1,5



Date comandă

Numărul de comandă	486120 45X1,5
GTIN	2050001675675
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Prima spiră (pas) șlefuită (de la pas de 1 mm) îndepărtează impuritățile de pe piesă și împiedică ruperea prematură a primului pas.

Execuție conform **DIN 2279 – 2299**.

Tampon „TRECE” și „NU TRECE” separat (DIN 2240, Partea 2, Forma GE).

Aplicație:

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Notă:

Calibre pentru fileturi fine cu diferiți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF și NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.

Descriere tehnică

Pas filet	1,5 mm
Clasa de toleranță	6H
Filet	M45
Câmp de toleranță	H
Tip de filet	MF
Standard	DIN 13
Calitate	6

Tip de calibru	Calibru „trece”
Calibrarea	L11
Tip produs	Calibru tampon filetat „TRECE”

Servicii

Calibrare DAKKSCalibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø maxim 90 mm	028540 90
CalibrareCalibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø maxim 60 mm	028500 60