

Garant**Piatră de marmorat, Ø cap: 40mm**

Date comandă

Numărul de comandă	552000 40
GTIN	4045197239990
Clasa articolului	51E

Descriere

Execuție:

Carbură de siliciu (SiC) granulație 46 **încăstrată elastic în plastic (PU)** și lipită pe discuri-suport, cu coadă de oțel de 6 mm.

Aplicație:

Pentru marmorarea și lustruirea decorativă a oțelului, inoxului, metalelor neferoase.

Descriere tehnică

Turație maximă	7500 min ⁻¹
Lungimea cozii	40 mm
Ø cozii	6 mm
Ø cap	40 mm
Lungimea capului	30 mm
Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv	SiC

Tip produs

Piatră de lustruire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		