

Filet de țevă Calibru tampon cu prag, Filetul: G1inch



Date comandă

Numărul de comandă	486140 G1
GTIN	2050001035882
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Dimensiunile calibrelor conform DIN EN ISO 228-2. Calibru inel filetat, clasa de toleranță A. Calibre „NU TRECE” marcate cu roșu.

Standard:

DIN EN ISO 228

Notă:

Calibre cu alte diametre se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Pasi/inch	11
Filet	G1
Ø Filet	33,25 mm
Clasa de toleranță	A
Standard	DIN 228
Tip de filet	G
Câmp de toleranță	A
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Tip de calibru	Calibru „trece”
Calibrarea	L10
Tip produs	Calibru tampon dublu cu filet

Servicii

CalibrareCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim 60 mm	028550 60
Calibrare DAkkSCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim 90 mm	028590 90