

**HOLEX****Șlefuitoare în evantai Material abraziv vălurat, mediu, Ø cap×lățimea capului: 100X50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	554976 100X50
GTIN	4045197678867
Clasa articolului	52E

**Descriere****Execuție:**

Material abraziv dispus sinusoidal fără muchii tăiate. Ø cozii 6 mm.

**Aplicație:**

Pentru **mătuirea și lustruirea fără depuneri.**

**Descriere tehnică**

Lățimea capului	50 mm
Turație recomandată	3000 min <sup>-1</sup>
Turație maximă	6000 min <sup>-1</sup>
Ø cozii	6 mm
Ø cap	100 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Comparație granulație	180
Grad de finețe	mediu

Caracteristici nume produs	mediu
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		