

Filet cu pas fin Calibru tampon „NU TRECE” 6H, M × pasul filetului: 52X2



Date comandă

Numărul de comandă	486130 52X2
GTIN	2050001675880
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Prima spiră (pas) șlefuită (de la pas de 1 mm) îndepărtează impuritățile de pe piesă și împiedică ruperea prematură a primului pas.

Execuție conform **DIN 2279 – 2299**.

Tampon „TRECE” și „NU TRECE” separat (DIN 2240, Partea 2, Forma GE).

Aplicație:

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Notă:

Calibre pentru fileturi fine cu diferiți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF și NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.

Descriere tehnică

Pas filet	2 mm
Filet	M52
Clasa de toleranță	6H
Standard	DIN 13
Tip de filet	MF
Calitate	6
Câmp de toleranță	H

Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Calibrarea	L11
Tip produs	Calibru tampon filetat „NU TRECE”

Servicii

Calibrare Calibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø maxim 60 mm	028500 60
Calibrare DAKKSCalibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø maxim 90 mm	028540 90