

## Filet de țevă Calibru inel „TRECE”, Filetul: G1/4inch



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 486150 G1/4   |
| GTIN               | 2050001035905 |
| Clasa articolului  | 48B           |

### Descriere

**Execuție:**

Dimensiunile calibrelor conform DIN EN ISO 228-2. Calibru inel filetat, clasa de toleranță A.

**Standard:**

**DIN EN ISO 228**

**Notă:**

Calibre cu alte diametre se livrează la cerere.

### Descriere tehnică

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Pasi/inch          | 19              |
| Ø Filet            | 13,16 mm        |
| Clasa de toleranță | A               |
| Filet              | G1/4            |
| Calibrarea         | L12             |
| Câmp de toleranță  | A               |
| Tip de calibru     | Calibru „trece” |

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Tip de filet | G                            |
| Standard     | DIN 228                      |
| Tip produs   | Calibru inel filetat „TRECE” |

**Servicii**

|  |            |
|--|------------|
| Calibrare Calibru inel filetat Ø maxim 20 mm       | 028600 20  |
| Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm | 028640 100 |