

HOLEX**Perie șlefuire tip oală (A), Granulație 60, Ø capxlățimea capului: 60X40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	555000 60X40
GTIN	4045197241276
Clasa articolului	52E

Descriere**Execuție:**

Disponere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei.

Disponere în formă de oală a lamelelor în jurul axului sculei cu granulație retrasă. Ø cozii 6mm.

Aplicație:

Preponderent pentru șlefuirea fină și lustruirea pe raze mai mari la execuția sculelor și matrițelor, în producția containerelor și a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei. Recomandat în special pentru șlefuirea frontală și pe circumferință.

Descriere tehnică

Lățimea capului	40 mm
Turație maximă	12000 min ⁻¹
Turație recomandată	8000 min ⁻¹
Granulație	60
Ø cozii	6 mm
Ø cap	60 mm
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)

Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	Granulație 60
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		