

Filet cu pas fin Calibru tampon „NU TRECE” 6H, M × pasul filetului: 58X1,5**Date comandă**

Numărul de comandă	486130 58X1,5
GTIN	2050001675910
Clasa articolului	48B

Descriere**Execuție:**

Prima spiră (pas) șlefuită (de la pas de 1 mm) îndepărtează impuritățile de pe piesă și împiedică ruperea prematură a primului pas.

Execuție conform **DIN 2279 – 2299**.

Tampon „TRECE” și „NU TRECE” separat (DIN 2240, Partea 2, Forma GE).

Aplicație:

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Notă:

Calibre pentru fileturi fine cu diferiți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF și NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.

Descriere tehnică

Filet	M58
Pas filet	1,5 mm
Clasa de toleranță	6H
Standard	DIN 13
Tip de filet	MF
Calitate	6
Câmp de toleranță	H

Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Calibrarea	L11
Tip produs	Calibru tampon filetat „NU TRECE”

Servicii

Calibrare Calibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø maxim 60 mm	028500 60
Calibrare DAKKSCalibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø maxim 90 mm	028540 90