

Filet de țevă Calibru inel „TRECE”, Filetul: G1/2inch**Date comandă**

Numărul de comandă	486150 G1/2
GTIN	2050001035929
Clasa articolului	48B

Descriere**Execuție:**

Dimensiunile calibrelor conform DIN EN ISO 228-2. Calibru inel filetat, clasa de toleranță A.

Standard:

DIN EN ISO 228

Notă:

Calibre cu alte diametre se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Pasi/inch	14
Filet	G1/2
Clasa de toleranță	A
Ø Filet	20,96 mm
Calibrarea	L12
Tip de calibru	Calibru „trece”
Câmp de toleranță	A

Standard	DIN 228
Tip de filet	G
Tip produs	Calibru inel filetat „TRECE”

Servicii

Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm	028640 100
CalibrareCalibru inel filetat Ø maxim 60 mm	028600 60