

Filet cu pas fin Calibru inel „TRECE” 6g, M × pasul filetului: 33X2**Date comandă**

Numărul de comandă	486110 33X2
GTIN	2050001041814
Clasa articolului	48B

Descriere**Execuție:**

Prima spiră (pas) șlefuită (de la pas de 1 mm) îndepărtează impuritățile de pe piesă și împiedică ruperea prematură a primului pas.

Execuție conform **DIN 2279 – 2299**.

Aplicație:

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Notă:

Calibre pentru fileturi fine cu diferiți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF și NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.

Descriere tehnică

Filet	M33
Clasa de toleranță	6g
Pas filet	2 mm
Calibrarea	L12

Câmp de toleranță	g
Tip de calibru	Calibru „trece”
Standard	DIN 13
Tip de filet	MF
Calitate	6
Tip produs	Calibru inel filetat „TRECE”

Servicii

Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm	028640 100
CalibrareCalibru inel filetat Ø maxim 60 mm	028600 60