

## Filet de țevă Calibru tampon „NU TRECE”, Filetul: G1.1/2inch



### Date comandă

Numărul de comandă	486170 G1.1/2
GTIN	2050001036001
Clasa articolului	48B

### Descriere

**Execuție:**

Dimensiunile calibrelor conform DIN EN ISO 228-2. Calibru inel filetat, clasa de toleranță A. Calibre „NU TRECE” marcate cu roșu.

**Standard:**

**DIN EN ISO 228**

**Notă:**

Calibre cu alte diametre se livrează la cerere.

### Descriere tehnică

Ø Filet	47,8 mm
Filet	G1.1/2
Clasa de toleranță	A
Pasi/inch	11
Tip de filet	G
Standard	DIN 228
Câmp de toleranță	A
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Calibrarea	L11
Tip produs	Calibru tampon filetat „NU TRECE”

**Servicii**

Calibrare DAkkSCalibru tampon filetat „TRECE” sau „NU  
TRECE” Ø maxim 90 mm

028540 90

CalibrareCalibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø  
maxim 60 mm

028500 60