

## Filet de țevă Calibru inel „TRECE”, Filetul: G1inch



### Date comandă

Numărul de comandă	486150 G1
GTIN	2050001035943
Clasa articolului	48B

### Descriere

**Execuție:**

Dimensiunile calibrelor conform DIN EN ISO 228-2. Calibru inel filetat, clasa de toleranță A.

**Standard:**

**DIN EN ISO 228**

**Notă:**

Calibre cu alte diametre se livrează la cerere.

### Descriere tehnică

Pasi/inch	11
Ø Filet	33,25 mm
Filet	G1
Clasa de toleranță	A
Calibrarea	L12
Tip de calibru	Calibru „trece”
Câmp de toleranță	A

Tip de filet	G
Standard	DIN 228
Tip produs	Calibru inel filetat „TRECE”

**Servicii**

Calibrare Calibru inel filetat Ø maxim 60 mm	028600 60
Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm	028640 100