

Filet de țevă Calibru tampon „NU TRECE”, Filetul: G2inch



Date comandă

Numărul de comandă	486170 G2
GTIN	2050001045997
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Dimensiunile calibrelor conform DIN EN ISO 228-2. Calibru inel filetat, clasa de toleranță A. Calibre „NU TRECE” marcate cu roșu.

Standard:

DIN EN ISO 228

Notă:

Calibre cu alte diametre se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Clasa de toleranță	A
Filet	G2
Ø Filet	59,61 mm
Pasi/inch	11
Standard	DIN 228
Tip de filet	G
Câmp de toleranță	A
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Calibrarea	L11
Tip produs	Calibru tampon filetat „NU TRECE”

Servicii

Calibrare DAkkSCalibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø maxim 90 mm

028540 90

CalibrareCalibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø maxim 60 mm

028500 60