

Filet de țevă Calibru tampon cu prag, Filetul: G1/4inch



Date comandă

Numărul de comandă	486140 G1/4
GTIN	2050001035844
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Dimensiunile calibrelor conform DIN EN ISO 228-2. Calibru inel filetat, clasa de toleranță A. Calibre „NU TRECE” marcate cu roșu.

Standard:

DIN EN ISO 228

Notă:

Calibre cu alte diametre se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Clasa de toleranță	A
Ø Filet	13,16 mm
Filet	G1/4
Pasi/inch	19
Standard	DIN 228
Tip de filet	G
Câmp de toleranță	A
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Tip de calibru	Calibru „trece”
Calibrarea	L10
Tip produs	Calibru tampon dublu cu filet

Servicii

Calibrare Calibru tampon filetat cu prag limitator \varnothing maxim 20 mm

028550 20

Calibrare DAkkSCalibru tampon filetat cu prag limitator \varnothing maxim 90 mm

028590 90