

HOLEX**Disc cu lamele de șlefuit (A), Ø 165×30 mm, Granulație: 180****Date comandă**

Numărul de comandă	555145 180
GTIN	4045197525697
Clasa articolului	52E

Descriere**Execuție:**

Discuri cu lamele de șlefuit cu **țesătură din corindon (A)**. Ø găurii 54 mm.

Aplicație:

Pentru decaparea și curățarea cordoanelor de sudură și pentru șlefuirea suprafețelor mari și a pieselor cu profil neregulat.

Notă:

Pentru arbori de prindere cu Ø mai mic de 54 mm, vă rugăm să folosiți flanșa metalică atașabilă Cod 555140. La cerere se pot livra și alte dimensiuni.

Prescurtare pentru material abraziv: A

Turație maximă: 5200 min⁻¹

Descriere tehnică

Ø găurii	54 mm
Granulație	180
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A

Ø discurilor	165 mm
Lățimea discului	30 mm
Caracteristici nume produs	Ø 165×30 mm
Turație maximă	5200 min ⁻¹
Tip produs	Disc cu lamele de șlefuit

Accesorii

Pereche de flanșe metalice de reducție, cu posibilitate de găurire Recomandat pentru Ø găurii 54 mm	555140 54
---	-----------