

**Garant****Stea de șlefuire din material abraziv, Ø 25 mm, Comparație granulație: 180****Date comandă**

Numărul de comandă	555912 180
GTIN	4045197608963
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

Material abraziv pentru șlefuit în formă de stea cu prindere filetată. Tip de material abraziv rezistent la rupere și robust, fără franjurare pe muchii.

2 straturi.

**Aplicație:**

Pentru curățarea, debavurarea și finisarea locurilor greu accesibile cum ar fi **găurile, fileturile interioare, țevile și adânciturile**. Utilizare cu știft de strângere Cod 555920.

Conținut de fier, sulf și clor: < 0,1 %

Turație maximă: 20000 min<sup>-1</sup>

Grad de finețe: mediu

Culoarea: albastru

**Descriere tehnică**

Ø	25 mm
Culoarea	albastru
Grad de finețe	mediu

Comparație granulație	180
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 25 mm
Turație recomandată	10000 min <sup>-1</sup>
Turație maximă	20000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Stea de șlefuire din material abraziv

## Accesorii

Știft de strângere Lungimea totală 75 mm	555920 75
Știft de strângere Lungimea totală 120 mm	555920 120