

Inel cu benzi de șlefuit din 4 straturi, Ø 150 mm, Granulație: 80**Date comandă**

Numărul de comandă	555180 80
GTIN	2050001746610
Clasa articolului	56Z

Descriere**Execuție:**

Benzile de șlefuit crestate sunt presate în 4 straturi. Crestarea neuniformă permite o flexibilitate ridicată. Cu adaptoare de reducere de la Ø 19 la 10 mm.

Aplicație:

Debavurare, rotunjire și șlefuirea fină a conturilor sau a suprafețelor.

Notă:

A se utiliza mandrina Cod 555785 Ref. 10.

Descriere tehnică

Granulație	80
Turație recomandată	1900 min ⁻¹
Ø discurilor	150 mm
Caracteristici nume produs	Ø 150 mm
Număr de poziții	4
Tip produs	Inel cu benzi de șlefuit

Accesorii

Mandrină Recomandat pentru Ø găurii 10 mm

555785 10