

**Disc-suport ISO semidur / cu nervuri, Ø exterior: 108mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 566670 108    |
| GTIN               | 2050001031778 |
| Clasa articolului  | 52M           |

**Descriere****Execuție:**

Disc suport pentru discuri din fibră cu rezistență mare la temperatură. Design special pentru atingerea eficienței depline a discurilor din fibră.

**Disc semidur cu aripioare late** pentru o susținere mai bună a granulației la șlefuirea muchiilor și a suprafețelor. Pentru **lucrări de șlefuire mai grosiere**, cu granulații de la 36 până la 60. Conform ISO.

**Descriere tehnică**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Viteză periferică maximă    | 80 m/s                  |
| Turație maximă              | 13300 min <sup>-1</sup> |
| Recomandat pentru Ø discuri | 115 mm                  |
| Ø exterior                  | 108 mm                  |
| Piuliță strângere inclusă   | da                      |
| Tip produs                  | Disc-suport             |