



Polizor unghiular WPO, Tip: 72214900



Date comandă

Numărul de comandă	077712 72214900
GTIN	4014586862729
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

- **Reglare electronică fără trepte a turației pentru utilizarea optimă a sculei folosite.**
- **Utilizabil cu dornul de fixare ca mașină de satinat pentru operații longitudinale.**
- **Stabilitate maximă a turației la orice sarcină pe întregul domeniu de reglare.**
- **Blocaj autopornire pentru prevenirea repornirii necontrolate după întreruperea curentului.**

Livrare:

Polizor unghiular Fein WPO 14-25E, mâner suplimentar.

Accesorii opționale:

Set standard de șlefuit pe suprafață, Cod 077718 Ref. F, set de satinare pentru profiluri, Cod 077718 Ref. S, set de lustruire, Cod 077718 Ref. P, set de șlefuit pentru țevi, Cod 077718 Ref. R.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	WPO 14-25 E
Vibrație maximă conform EN	3,5 m/s ²
Sistem de prindere	M14

Interval de turație	900 - 2500 min ⁻¹
Ø maxim al uneltei de polizare	250 mm
Putere absorbită	1200 W
Greutate	2,4 kg
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor

Accesorii

Set din oțel superior pentru polizor unghiular WPO Tip S	077718 S
Set din oțel superior pentru polizor unghiular WPO Tip F	077718 F
Set din oțel superior pentru polizor unghiular WPO Tip R	077718 R