


Garant**Stea de șlefuire din material abraziv, Ø 38 mm, Comparație granulație: 100**

Date comandă

Numărul de comandă	555913 100
GTIN	4045197674098
Clasa articolului	51E

Descriere

Execuție:

Material abraziv pentru șlefuit în formă de stea cu prindere filetată. Tip de material abraziv rezistent la rupere și robust, fără franjurare pe muchii. 2 straturi.

Aplicație:

Pentru curățarea, debavurarea și finisarea locurilor greu accesibile cum ar fi **găurile, fileturile interioare, țevile și adânciturile**. Utilizare cu știft de strângere Cod 555920.

Conținut de fier, sulf și clor: < 0,1 %

Turație maximă: 13000 min⁻¹

Grad de finețe: grosier

Culoarea: verde

Descriere tehnică

Grad de finețe	grosier
Ø	38 mm
Culoarea	verde
Comparație granulație	100

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 38 mm
Turație recomandată	7500 min ⁻¹
Turație maximă	13000 min ⁻¹
Tip produs	Stea de șlefuire din material abraziv

Accesorii

Știft de strângere Lungimea totală 75 mm	555920 75
Știft de strângere Lungimea totală 120 mm	555920 120