

**Garant****Prelungitor din carbură pentru capul de frezat cu fixare pe filet  $\varnothing d = 12$  mm,  
Filet M  $\times$  L: M6X70****Date comandă**

Numărul de comandă	301361 M6X70
GTIN	4045197871671
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:**

Prelungitor din carbură plină cu proprietăți de amortizarea vibrațiilor, toleranța cozii h6, model lung și subțire.

**Aplicație:**

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinația perfectă dintre prelungitoare standard din oțel și prelungitoare tip Densimet®.

**Descriere tehnică**

Lungime utilă $L_1$	21 mm
$\varnothing$ cozii d	12 mm
Filet M	M6
$\varnothing$ găurii $D_1$	6,5 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	70 mm
$\varnothing$ exterior D	9,8 mm
Suport	$\varnothing d = 12$ mm
Răcire interioară	da
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Prelungitor

