

**Disc din fibră ZF 714 corindon cu zirconiu (ZA), Ø 180 mm, Granulație: 100****Date comandă**

Numărul de comandă	566630 100
GTIN	4018875381007
Clasa articolului	56V

Descriere**Execuție:**

Fibră vulcan rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm și fante în cruce.

Discuri din fibră VSM ZF 714 cu **putere mare de șlefuire** și durabilitate bună. Șlefuire la rece. Speciale pentru oțeluri aliate, metale neferoase și fontă cenușie.

Tipul granulației: **corindon cu zirconiu (ZA) cu strat de acoperire ce favorizează abraziunea.**

Aplicație:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de șlefuire Cod 566650 / 6670. Pentru **șlefuirea suprafețelor nivelate și arcuite** cu **flexibilitate mare.**

Descriere tehnică

Granulație	100
Ø discurilor	180 mm
Serie	Dantură ZF714
Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Suport de material abraziv	Disc din fibră
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %

Caracteristici nume produs	Ø 180 mm
Ø găurii	22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Turație maximă	8488 min ⁻¹
Tip produs	Disc din fibră

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc-suportdur / cu nervuri Ø exterior 180 mm	566672 180
Disc-suport ISOsemidur / cu nervuri Ø exterior 172 mm	566670 172
Disc-suport ISOflexibil / neted Ø exterior 172 mm	566650 172