

**Disc-suport ISO semidur / cu nervuri, Ø exterior: 172mm****Date comandă**

Numărul de comandă	566670 172
GTIN	2050001031792
Clasa articolului	52M

Descriere**Execuție:**

Disc suport pentru discuri din fibră cu rezistență mare la temperatură. Design special pentru atingerea eficienței depline a discurilor din fibră.

Disc semidur cu aripioare late pentru o susținere mai bună a granulației la șlefuirea muchiilor și a suprafețelor. Pentru **lucrări de șlefuire mai grosiere**, cu granulații de la 36 până la 60. Conform ISO.

Descriere tehnică

Turație maximă	8500 min ⁻¹
Viteză periferică maximă	80 m/s
Recomandat pentru Ø discuri	180 mm
Ø exterior	172 mm
Piuliță strângere inclusă	da
Tip produs	Disc-suport