

**Bandă folie 150×2500 mm, oțel inoxidabil, Grosime: 0,2mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 478720 0,2 |
| GTIN | 4045197207937 |
| Clasa articolului | 42H |

Descriere**Execuție:**

Această bandă de precizie este depozitată în cutii din material plastic și astfel ușor de derulat (ușor de scos). Cutiile individuale se pot unii într-un bloc, se pot stivui ocupând spațiu restrâns și protejează materialul împotriva prafului.

Inoxidabil – Oțel superior rezistent la rugină și acid, material Cod 1.4301, laminat la rece, ecruisat, suprafață lustruită.

Aplicație:

Reglarea sculelor; **ajustarea** aparatelor; **compensarea** toleranțelor; **calarea** dispozitivelor; **poziționarea** mașinilor; **reglarea** formelor; **reglarea** jocului lagărului; **reglarea** agregatelor; **corectarea ulterioară** a cuțitelor de forfecat; **aliniera / centrarea** pieselor etc.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------|--|
| Grosime | 0,2 mm |
| Material | Oțel superior inoxidabil și rezistent la acizi |
| Eroare de toleranță | ±6 μm |
| Lungime folie | 2500 mm |
| Lățime folie | 150 mm |
| Caracteristici nume produs | oțel inoxidabil |

Tip produs

Bandă de folie