



Elemente de strângere deplasabile lung, Tip: 4



Date comandă

Numărul de comandă	370091 4
GTIN	4020772003159
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- Forță de strângere 30 resp. 49 kN cu moment de strângere la cca. 100 Nm.
- Element de strângere forjat din oțel de îmbunătățire aliat, galvanizat negru.
- Reglabil continuu pe înălțime și lungime.
- Înălțime constructivă redusă.

Livrare:

- Element de bază și element portant.
- Piuliță DIN 508 cu șurub de strângere din clasa de rezistență 12.9.

Accesorii opționale:

Elemente de presiune Cod 370097.

Descriere tehnică

Înălțime de strângere h-H	7 - 88 mm
Forța de strângere	49 kN
Interval de reglaj V	19 - 165 mm
L	175 mm

B	75 mm
Deschidere SW	12 mm
B ₁	25 mm
A	52 mm
Lățime canal T	22 mm
Șurub de fixare G ₁	M24
A ₁	125 mm
cu element de înălțare	nu
Șurub de strângere G	M20
Tip	764CC
Tip produs	Element de strângere deplasabil

Accesorii

Element de înălțarelung Pentru tip 4	370093 4
Element de presare, oțel inoxidabil Tip DG	370097 DG
Element de presare, oțel inoxidabil Tip DR	370097 DR