



Elemente de strângere deplasabile scurt, Tip: 5



Date comandă

Numărul de comandă	370092 5
GTIN	4020772003135
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- Forță de strângere 30 resp. 49 kN cu moment de strângere la cca. 100 Nm.
- Element de strângere forjat din oțel de îmbunătățire aliat, galvanizat negru.
- Reglabil continuu pe înălțime și lungime.
- Înălțime constructivă redusă.

Livrare:

- Element de bază și element portant.
- Piuliță DIN 508 cu șurub de strângere din clasa de rezistență 12.9.

Accesorii opționale:

Elemente de presiune Cod 370095.

Descriere tehnică

Șurub de strângere G	M12
B ₁	18 mm
Forța de strângere	32 kN
A ₁	78 mm

Deschidere SW	8 mm
L	95 mm
Lățime canal T	14 mm
B	54 mm
A	36 mm
Înălțime de strângere h-H	6 - 50 mm
Șurub de fixare G ₁	M16
Interval de reglaj V	12 - 82 mm
Tip	764Md
Tip produs	Element de strângere deplasabil

Accesorii

Element de presare, oțel inoxidabil Tip DG	370095 DG
Element de presare, oțel inoxidabil Tip DR	370095 DR