



Elemente de strângere deplasabile scurt, Tip: 6



Date comandă

Numărul de comandă	370092 6
GTIN	4020772004682
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- Forță de strângere 30 resp. 49 kN cu moment de strângere la cca. 100 Nm.
- Element de strângere forjat din oțel de îmbunătățire aliat, galvanizat negru.
- Reglabil continuu pe înălțime și lungime.
- Înălțime constructivă redusă.

Livrare:

- Element de bază și element portant.
- Piuliță DIN 508 cu șurub de strângere din clasa de rezistență 12.9.

Accesorii opționale:

Elemente de presiune Cod 370096.

Descriere tehnică

A ₁	92 mm
L	110 mm
Șurub de fixare G ₁	M20
B	60 mm

Deschidere SW	10 mm
Forța de strângere	40 kN
B ₁	20 mm
Lățime canal T	18 mm
Interval de reglaj V	15 - 95 mm
Înălțime de strângere h-H	6 - 50 mm
Șurub de strângere G	M16
A	42 mm
Tip	764Md
Tip produs	Element de strângere deplasabil

Accesorii

Element de presare, oțel inoxidabil Tip DR	370096 DR
Element de presare, oțel inoxidabil Tip DG	370096 DG