




Bridă de strângere cu contrasuport, Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	370115 1
GTIN	4020772079758
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Bridă de strângere cu 2 nasuri de prindere. Poate fi rotită în funcție de tipul de utilizare. Elementul de strângere și contrasuportul sunt îmbinate fără risc de pierdere.

Avantaj:

Posibilitate de reglare diversificată și rapidă la distanță de piesă. Nu sunt necesare alte suporturi pentru a atinge înălțimea de prindere necesară.

Accesorii opționale:

Șuruburi de strângere Cod 375300.

Forță de strângere până la maxim: 30 kN

A: 27 mm

A₂: 17 mm

h₁: 0 - 55 mm

Înălțime H₂: 18 mm

B₂: 44 mm

Descriere tehnică

L	115 mm
A ₂	17 mm
Înălțime H ₂	18 mm
Forță de strângere până la maxim	30 kN
B ₂	44 mm

h ₁	0 - 55 mm
Lățime canal T	10 / 12 /14 mm
Tip	1
A	27 mm
Tip produs	Gheară de strângere

Accesorii

Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 2824100	375300 2824100
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1614100	375300 1614100
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 8832	375300 8832
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 2020125	375300 2020125
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1616100	375300 1616100
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1816100	375300 1816100
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 6625	375300 6625
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1212100	375300 1212100
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1412200	375300 1412200
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 8850	375300 8850
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1816250	375300 1816250
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1212200	375300 1212200
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 161463	375300 161463
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1616160	375300 1616160
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 161663	375300 161663
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 181663	375300 181663
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 2824400	375300 2824400
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1616250	375300 1616250
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1412125	375300 1412125
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 2020315	375300 2020315
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 161480	375300 161480

Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 2824250	375300 2824250
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 202080	375300 202080
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 141250	375300 141250
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1412100	375300 1412100
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1616125	375300 1616125
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 101063	375300 101063
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1212125	375300 1212125
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1412160	375300 1412160
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 2424160	375300 2424160
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 101080	375300 101080
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 4236250	375300 4236250
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1614250	375300 1614250
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 2824160	375300 2824160
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 222080	375300 222080
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1614125	375300 1614125
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1816160	375300 1816160
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 2220200	375300 2220200
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 8880	375300 8880
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 2220125	375300 2220125
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 121280	375300 121280
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1614160	375300 1614160
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1816125	375300 1816125
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 141280	375300 141280
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1212160	375300 1212160
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 101040	375300 101040
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 2220315	375300 2220315
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 1010100	375300 1010100
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 121250	375300 121250
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet Tip 2020200	375300 2020200