




## Bridă de strângere cu contrasuport, Tip: 4



### Date comandă

Numărul de comandă

370115 4

GTIN

Clasa articolului

35A

### Descriere

#### Execuție:

Bridă de strângere cu 2 nasuri de prindere. Poate fi rotită în funcție de tipul de utilizare. Elementul de strângere și contrasuportul sunt îmbinate fără risc de pierdere.

#### Avantaj:

Posibilitate de reglare diversificată și rapidă la distanță de piesă. Nu sunt necesare alte suporturi pentru a atinge înălțimea de prindere necesară.

#### Accesorii opționale:

Șuruburi de strângere Cod 375300.

### Descriere tehnică

Tip	4
L	235 mm
A	51 mm
Înălțime H <sub>2</sub>	31 mm
Forță de strângere până la maxim	75 kN
h <sub>1</sub>	0 - 100 mm
A <sub>2</sub>	34 mm
B <sub>2</sub>	70 mm

Lățime canal T	20 / 22 / 24 / 28 mm
Tip produs	Gheară de strângere

## Accesorii

Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1010100	375300 1010100
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1616160	375300 1616160
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 8832	375300 8832
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 101063	375300 101063
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 2424160	375300 2424160
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 161663	375300 161663
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 2824100	375300 2824100
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1616100	375300 1616100
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 222080	375300 222080
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1816250	375300 1816250
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 8850	375300 8850
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1616250	375300 1616250
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 121280	375300 121280
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 2824250	375300 2824250
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 101080	375300 101080
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1614250	375300 1614250
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 101040	375300 101040
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 6625	375300 6625
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 2220315	375300 2220315
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 141250	375300 141250
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1212125	375300 1212125
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 2824160	375300 2824160
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1212200	375300 1212200
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 2020315	375300 2020315

Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1212160	375300 1212160
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 8880	375300 8880
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 2020200	375300 2020200
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1412100	375300 1412100
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 121250	375300 121250
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 161463	375300 161463
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1412200	375300 1412200
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1616125	375300 1616125
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1412125	375300 1412125
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 161480	375300 161480
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1816125	375300 1816125
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1614125	375300 1614125
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1212100	375300 1212100
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 181663	375300 181663
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 141280	375300 141280
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 2220125	375300 2220125
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1614160	375300 1614160
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1412160	375300 1412160
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1816160	375300 1816160
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1614100	375300 1614100
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 2220200	375300 2220200
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 2020125	375300 2020125
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 202080	375300 202080
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 1816100	375300 1816100
Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.)complet Tip 2824400	375300 2824400