

**uvex****Set de dopuri de urechi uvex x-fit, Tip: R300****Date comandă**

Numărul de comandă	097325 R300
GTIN	4031101501253
Clasa articolului	04U

**Descriere****Execuție:**

Dopuri foarte moi din spumă poliuretanică, care se adaptează cu blândețe la forma anatomică a canalului auditiv. Suprafața închisă împiedică acumularea de murdărie și pătrunderea de corpuri străine. Tehnologia x-grip patentată permite introducerea și scoaterea rapidă și corectă a dopurilor de urechi și reduce presiunea de expansiune, ceea ce asigură un confort ridicat la purtare și în cazul perioadelor lungi de utilizare.

Potrivite pentru **canale auditive medii și mari**. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB). **Sac de reumplere cu 300 de perechi, neambalate** pentru dozator uvex one 2 click, Cod 097525.

**Execuție text publicitar:**

Dopuri PU foarte moi cu suprafață închisă (împiedică acumularea de murdărie).

- **Tehnologia x-grip patentată ușurează introducerea și scoaterea.**
- **Reduce presiunea de expansiune.**

Recomandate în cazul **canalelor auditive medii și mari**. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dB).

**Descriere tehnică**

Ambalaj	neambalate individual
---------	-----------------------

Conținut	300 pereche
Valoarea SNR (capacitate de izolare)	37 dB(A)
Materialul dopurilor	Poliuretan
Tip produs	Dopuri de urechi de unică folosință

## Accesorii

Dozator pentru dopuri de urechi vex one2click	097525
Dozator pentru dopuri de urechi Tip 500	097530 500
Indicator de zgomot NI100	097305