

HOLEX**Mandrină de forță subțire, SK 40, Ø D1: 16 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300788 16
GTIN	4045197871732
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

- Frecare redusă datorită rulmenților cu ace.
- Protejate cu un strat de acoperire anticoroziv.
- Etanșe la praf și la apă.
- Forța de strângere foarte ridicată mărește durabilitatea și îmbunătățește suprafața.
- Plajă de strângere flexibilă datorită bușelor elastice.

Forță de strângere până la 150 Nm la Ø 12, 300 Nm la Ø 16 și 400 Nm la Ø 20. Calitatea echilibrării **G2,5 la 15000 min⁻¹.**

Avantaj:

- **Durabilitate mărită a sculelor**
- **Proprietăți de atenuare a vibrațiilor.**
- **Stabilitate ridicată datorită piuliței de strângere întărite**
- **Proeminențe reduse datorită formei constructive subțiri.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Bușe elastice Cod 309581 – 309582.

Șurub de tragere Cod 308600 – 308806.

Strategie de așchiere: HPC

Lungime activă dimensiune A: 70 mm

Ø exterior bușă elastică D: 38 mm

cheie de strângere recomandată Cod 309747: S16

Descriere tehnică

Ø exterior bușă elastică D	38 mm
Lungime activă dimensiune A	70 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
cheie de strângere recomandată Cod 309747	S16
Suport	SK 40
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină de forță

Accesorii

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308720 40
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere Mazak, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40