

**Set de folii calibrate 5 buc. 100×500 mm, inoxidabil, Grosime: 0,15mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 478755 0,15   |
| GTIN               | 2050001057587 |
| Clasa articolului  | 48B           |

**Descriere****Execuție:**

Bandă de oțel laminat la rece, ecruisat, cu cea mai mare acuratețe de planeitate. Grosimea foliei este marcată de neșters. Depozitată în cutii robuste.

**Inoxidabil** – oțel superior rezistent la rugină și acid, material Cod 1.4310 (resp. 1.4301 grosime 0,02 și 0,05mm), laminat la rece, ecruisat, suprafață lustruită.

**Aplicație:**

**Reglarea** sculelor; **ajustarea** aparatelor; **compensarea** toleranțelor; **calarea** dispozitivelor; **poziționarea** mașinilor; **reglarea** formelor; **reglarea** jocului lagărului; **reglarea** agregatelor; **corectarea ulterioară** a cuțitelor de forfecat; **aliniera / centrarea** pieselor etc.

**Livrare:**

1 pachet cu 5 foi.

**Descriere tehnică**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Grosime             | 0,15 mm  |
| Material            | Oțel superior inoxidabil și rezistent la acizi |
| Eroare de toleranță | ±5 μm  |
| Lățime folie        | 100 mm   |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Lungime folie              | 500 mm              |
| Caracteristici nume produs | inoxidabil          |
| Material                   | Oțel superior, INOX |
| Număr de folii             | 5                   |
| Tip produs                 | Folie pentru bază   |