

**Set de folii calibrate 5 buc. 150×500 mm, inoxidabil, Grosime: 0,2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	478760 0,2
GTIN	2050001057723
Clasa articolului	48B

**Descriere****Execuție:**

Bandă de oțel laminat la rece, ecruisat, cu cea mai mare acuratețe de planeitate. Grosimea foliei este marcată de neșters. Depozitată în cutii robuste.

**Inoxidabil** – oțel superior rezistent la rugină și acid, material Cod 1.4310 (resp. 1.4301 grosime 0,02 și 0,05mm), laminat la rece, ecruisat, suprafață lustruită.

**Aplicație:**

**Reglarea** sculelor; **ajustarea** aparatelor; **compensarea** toleranțelor; **calarea** dispozitivelor; **poziționarea** mașinilor; **reglarea** formelor; **reglarea** jocului lagărului; **reglarea** agregatelor; **corectarea ulterioară** a cuțitelor de forfecat; **aliniera / centrarea** pieselor etc.

**Livrare:**

1 pachet cu 5 foi.

**Descriere tehnică**

Grosime	0,2 mm
Material	Oțel superior inoxidabil și rezistent la acizi
Eroare de toleranță	±6 μm
Lățime folie	150 mm

Lungime folie	500 mm
Caracteristici nume produs	inoxidabil
Material	Oțel superior, INOX
Număr de folii	5
Tip produs	Folie pentru bază