

## Filet de țevă Calibru inel „NU TRECE”, Filetul: G1/2inch



### Date comandă

Numărul de comandă	486250 G1/2
GTIN	2050001036322
Clasa articolului	48B

### Descriere

#### Execuție:

Dimensiunile calibrelor conform DIN EN ISO 228-2. Calibru inel filetat, clasa de toleranță A. Calibre „NU TRECE” marcate cu roșu.

#### Standard:

**DIN EN ISO 228**

#### Notă:

Calibre cu alte diametre se livrează la cerere.

### Descriere tehnică

Ø Filet	20,96 mm
Pasi/inch	14
Filet	G1/2
Clasa de toleranță	A
Calibrarea	L12
Câmp de toleranță	A

Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Tip de filet	G
Standard	DIN 228
Tip produs	Calibru inel filetat „NU TRECE”

## Servicii

Calibrare Calibru inel filetat Ø maxim 60 mm	028600 60
Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm	028640 100